# Технический паспорт

## Крепежная скоба 1015 D

## Артикульный номер: 1009489

Крепежный хомут с центральной точкой крепления для 2 кабелей или 2 труб

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Сталь |
| G | гальванически оцинкованный |

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 1009489 |
| Тип | 1015 D 22 G |
| Обозначение 1 | Зажимная скоба |
| Обозначение 2 | для 2 кабеля |
| Производитель | OBO |
| Размер | 22mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2,65 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,0227 кг COe / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Крепежная скоба 1015 D

## Артикульный номер: 1009489

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 72 мм |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 22 мм |
| Размер A | 72 мм |
| Размер b | 14 мм |
| Размер H | 22 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Расстояние до стены | нет |
| Количество кабелей/труб | 2 |
| Исполнение | С одной лапкой |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| для диаметра | 22 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет |
| Не содержит галогенов | да |
| В пластмассовой оболочке | нет |
| Размер отверстий | 6,5 мм |
| Прочность материала | 1,5 мм |
| Номинальный диаметр | 22 мм |
| Диапазон зажима D мин. | 22 мм |
| Устойчив к УФ | да |