


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2049090



Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.



Исходные данные		
Артикульный номер	2049090	
Тип	116 M25 SW PA	
Обозначение 1	Контргайка	
Производитель	OBO	
Размер	M25	
Цвет	черный	
Материал	Полиамид	
Минимальная единица продажи	100	
Единица расхода	Шт.	
Масса	0,266 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба


Артикульный номер: 2049090



Размеры



Размер E	36 мм
Размер L	6,5 мм



Технические характеристики

Резьба	M25_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	25
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	32