
Технический паспорт

Компенсатор для фундаментного заземления

Артикульный номер: 5016160



- Компенсационная лента согласно VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2)
- С блоком из стиропора
- Для проведения заземляющего устройства фундамента через деформационные швы

A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	5016160
Тип	1807 DB
Обозначение 1	Компенсационная лента
Обозначение 2	для фундаментного заземлителя
Производитель	OBO
Размер	30x3,5mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,9674 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Компенсатор для фундаментного заземления

Артикульный номер: 5016160

Размеры



Длина	300 мм
Ширина	300 мм
Высота	50 мм

Технические характеристики

Подключение	Плоский проводник
Вид аксессуаров	Компенсационная лента
Посадка	30x3,5 мм
Поперечное сечение	105 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да