

# Технический паспорт

## Дистанционный держатель

Артикульный номер: 5014018



- для профессиональной прокладки круглых и плоских проводников в основании фундамента;
- для крепления круглых проводников Rd 10 или плоских проводников FL 30 x 3,5.


**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5014018
Обозначение 1	Дистанционный держатель
Производитель	OBO
Размер	250mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	19 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Длина	250 мм
Размер L	250 мм

# Технический паспорт

Дистанционный держатель

Артикульный номер: 5014018



## Технические характеристики

Вид аксессуаров	Дистанционный держатель
Посадка	10/FL30 x 3,5 мм