Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227517

Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция

PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2227517
Тип	2007 25 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	7mm, L25
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,083 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0034 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227517

Размеры



Размер B	8 мм
Размер H	9,4 мм
Размер L	13,7 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	7 мм
для гвоздя диаметром	2,0x25
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	25 мм
Ударопрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет