Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314038



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для круглых проводников, посадка: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с промежуточной пластиной
- 4 шестигранных болта M6 x 20 и 4 шестигранные гайки M6

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5314038
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	16,66 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314038

Размеры





Размер A	52 мм
Размер B	52 мм

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	да