
# Технический паспорт

## Крестовой соединитель для плоских проводников

## Артикульный номер: 5314534



- Соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Подгонка: макс. FL 30 x FL 30
- Без промежуточной пластины
- Монтаж с 4 шестигранными болтами M6 x 20 (F)

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 5314534 |
| Тип | 255 A-FL30 FT |
| Обозначение 1 | Крестовой соединитель |
| Обозначение 2 | без промежуточной пластины |
| Производитель | OBO |
| Размер | 30mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 20 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 10,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,2435 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт


## Крестовой соединитель для плоских проводников

## Артикульный номер: 5314534

### Размеры



| | |
|---|---|
| Размер A | 52 мм |
| Размер B | 52 мм |




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вид крепежного винта | Болт с шестигранной головкой |
| Вид соединителя | Крестовой соединитель |
| Токопроводящая способность | H/100 кА |
| Подходит для соединения | Плоский проводник FI 30 / FI 30 |
| Посадка | max. FL30 мм |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Промежуточная пластина | нет |