Технический паспорт

T-образная секция Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153951

Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания T-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.

IP 44

M

PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2153951
Обозначение 1	Тройник Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M16
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,798 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

T-образная секция Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153951

Размеры



Размер B	21 мм
Размер B2	94 мм
Размер d	16 мм
Размер L	58 мм
Размер L1 мм	17 мм
Размер R	20 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Форма	T-образная секция
Размер	M16
Не содержит галогенов	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	0 C