Технический паспорт

Трос-перемычка

Артикульный номер: 5331013




- С алюминиевыми кабельными наконечниками
- Из гибкого изолированного медного провода 16 мм²
- Оболочка: черная, хлорированная каучуковая смесь EM5
- С монтажным отверстием Ø 10,5 мм
- С 2 монтажными отверстиями Ø 6,5 мм
- Подходит для использования снаружи и в помещениях
- Температурный диапазон от -25 до +80 °C (в подвижном состоянии) и от -40 до +80 °C (в неподвижном состоянии)
- УФ-устойчивый

Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5331013
Тип	853 300
Обозначение 1	Провод-перемычка
Производитель	OBO
Размер	300mm
Цвет	черный
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	7,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	300 мм
Размер L	300 мм

Технический паспорт

Трос-перемычка

Артикульный номер: 5331013

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Трос-перемычка
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет