

# Технический паспорт

Дюбель для зажима Quick тип 2955

Артикульный номер: 2351218



Забивной дюбель для зажимов Quick тип 2955.  
Забивной болт: сталь обогащенная, гальванически оцинкованная, хромированная



PA Полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	2351218
Тип	910 SD-Q 6x40
Обозначение 1	Вбиваемые дюбели
Обозначение 2	для типа 2955
Производитель	OBO
Размер	6x40mm
Цвет	серо-белый RAL 9002
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,48 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

Длина	40 мм
-------	-------

# Технический паспорт

Дюбель для зажима Quick тип 2955

Артикульный номер: 2351218



## Технические характеристики

Глубина отверстия	50 мм
Не содержит галогенов	да
С винтами	да
Винтовая система	Pozidriv PZ