


Технический паспорт

Заземляющая скоба 925

Артикульный номер: 5040035



- для крепления труб 1/4-1 1/2 дюймов или Ø 11,5-48,3 мм;
- возможности подключения: проводники до 16 мм² с соединительной клеммой, скрепленной латунью, и 1 цилиндрическим болтом М5 x 12;
- до размера 1 1/2 дюйма с 2 цилиндрическими болтами М6 x 16 (G).

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5040035
Тип	925 1/4
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для провода до 16 мм ²
Производитель	OBO
Размер	1/4"
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0962 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Заземляющая скоба 925

Артикульный номер: 5040035



Размеры



Размер A	48 мм
Размер b	18 мм
Размер D	13,5 мм
Размер X	2 мм

Технические характеристики

Количество проводов	1
Для труб диаметром макс.	13,5 мм
Для труб диаметром мин.	11,5 мм
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	16 мм ²
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	0 мм ²
Диапазон зажима D	1/4
Диапазон зажима D макс.	13,5 мм
Диапазон зажима D мин.	11,5 мм