

Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 240

Артикульный номер: 7410134



Блок для выравнивания высоты монтажных оснований UZD250-4 с монтажной высотой от 160 до 240 мм для увеличения высоты UZD по месту установки.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410134
Тип	ASH 250-4 240
Обозначение 1	Комплект для увеличения высоты
Обозначение 2	для UZD 250-4
Производитель	OBO
Размер	350x103x46
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	91 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,767 кг CO ₂ e / 4 Шт.


Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 240

Артикульный номер: 7410134



Размеры



Длина	350 мм
Ширина	103 мм
Размер A	350 мм
Размер B	103 мм
Размер I	47,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	квадратные
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Толщины стяжки макс.	240 мм
Толщины стяжки мин.	160 мм
для крепления труб	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Минимальная высота стяжки	160
Диапазон регулирования макс.	240 мм
Диапазон регулирования мин.	160 мм