


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483685



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483685
Тип	ВСНРС 2-4 D32
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с зажимом для трубы 30-32 мм
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483685



Размеры



Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	32 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	30 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет