

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483841



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483841
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с зажимом для трубы 20 мм
Производитель	OBO
Размер	14-20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483841



Размеры



Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,11 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	14 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	20 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет