

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483807



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.




St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483807
Тип	BCVPC 14-20 D40
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с ниж.зажимом д.трубы 36-40 мм
Производитель	OBO
Размер	14-20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483807



Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	14 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	40 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	33 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет