


Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 7084015



Для усиления дна на концах лотка и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7084015
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,983 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	150 мм
Высота	35 мм
Размер B	150 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет