Технический паспорт

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикульный номер: 7215374

Разделительная скоба для огнестойкого кабельного короба PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 091026 и тип BSK 121026, применяется для потолочного монтажа. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров

I90 E30 I120 E90

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7215374
Обозначение 1	Разделительная скоба
Обозначение 2	для огнестойкого канала BSK
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	29 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикульный номер: 7215374

Размеры



Размер A	65 мм
Размер B	130 мм
Размер b	75 мм
Размер h	69 мм
Размер H	101 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	260 мм
Высота канала, внутренняя	105 мм