


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017444



Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм. Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6017444
Тип	CGR 50 200 FT
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Производитель	OBO
Размер	50x200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	177,134 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

C-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017444



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Ширина	7,87 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер А	176 мм
Размер В	217 мм
Размер Н	67 мм
Размер Н1	75 мм
Размер L2 (мм)	50 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	75 см ²
Полезное поперечное сечение	7500 мм ²
Форма профиля	C-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,1 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,7 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,4 кН/м