

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015697



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.
Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015697
Тип	DBLG 20 600 FS
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	66,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,4745 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015697



Размеры



Высота	20 мм
Высота	0,79 in
Размер A	40 мм
Размер B	606 мм
Размер L	670 мм



Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ