Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A2

Артикульный номер: 6040804

Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6040804
Тип	DFBMV 200 A2
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	204x343
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	41,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A2

Артикульный номер: 6040804

Размеры



Ширина	200 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет