Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A2

Артикульный номер: 6040806

Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6040806
Тип	DFBMV 300 A2
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	304x484
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	78,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A2

Артикульный номер: 6040806

Размеры



Ширина	300 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет