

Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A4

Артикульный номер: 6040828



Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6040828
Тип	DFBMV 400 A4
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	404x625
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	158,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A4

Артикульный номер: 6040828



Размеры



Ширина	400 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет