Технический паспорт

Крышка для регулируемой угловой секции Magic A4

Артикульный номер: 6040830

Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



CE

A4	Нержавеющая высококачественная сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6040830
Тип	DFBMV 500 A4
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	504x767
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	234,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крышка для регулируемой угловой секции Magic A4

Артикульный номер: 6040830

Размеры



Ширина	500 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет