# Технический паспорт

## Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A2

## Артикульный номер: 6040812

Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



CE

| | |
|---|---|
| A2 | Нержавеющая сталь |
| 2B | без обработки, дообработанный |

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 6040812 |
| Тип | DFBMV 600 A2 |
| Обозначение 1 | Крышка для угловой секции |
| Обозначение 2 | для кабельного лотка Magic |
| Производитель | OBO |
| Размер | 604x908 |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность<br>Стандарт поверхности | без обработки, дообработанный |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 327,2 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A2

## Артикульный номер: 6040812

### Размеры




| | |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B | 600 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Изгиб (угол) | регулируемый |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конец шарнира | нет |