Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138576

Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138576
Тип	DFBM 90 300 A2
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 300
Производитель	OBO
Размер	B=300mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	83 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138576

Размеры



Ширина	300 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет