


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128756



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7128756 |
| Тип | DFK 300 FS RU |
| Обозначение 1 | Крышка крестообр. секции |
| Производитель | OBO |
| Размер | B300mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 87 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128756



Размеры



| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 300 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер B | 300 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|-----------|
| Вид крепления | накладной |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Прочность материала | 0,7 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |