
# Технический паспорт

## Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

## Артикульный номер: 6001870



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Предназначена для пищевой  и химической промышленности.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Нержавеющая сталь |
| 2B | без обработки, дообработанный |

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 6001870 |
| Тип | DGRR 400 A2 |
| Обозначение 1 | Крышка |
| Обозначение 2 | для проволочного лотка |
| Lieferbar ab | 01.04.2019 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 400x3000 |
| Цвет | цвета нержавеющей стали |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 3 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 266,333 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 15,0773 кг CO2e / 1 Метр |

# Технический паспорт

## Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

## Артикульный номер: 6001870

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 3 000 мм |
| Ширина | 398 мм |
| Ширина | 15,67 in |
| Высота | 15 мм |
| Высота | 0,59 in |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Размер B | 398 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вид крепления | защелкиваемый |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Подходит для проволочного лотка | да |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | нет |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |