


Технический паспорт

Крышка неперфорированная FS

Артикульный номер: 6052025



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.



- St

Сталь
- FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные	
Артикульный номер	6052025
Тип	DRLU 300 FS RU
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	178,667 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная FS

Артикульный номер: 6052025



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет