

Технический паспорт

Распорка A2

Артикульный номер: 6416507



Распорка для использования в торцевой пластине типа KU 5 V. Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация траверсы при затягивании сквозных болтов с шестигранной головкой.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6416507
Тип	DSK 47 A2
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	для траверсы KU 5 V
Производитель	OBO
Размер	80x47x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	15,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1102 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Распорка A2

Артикульный номер: 6416507



Размеры



Размер	80 x 47 x 40
Длина	80 мм
Ширина	47 мм
Высота	40 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет