

Технический паспорт

Опора крышки для канала шириной 400, 500 и 600 мм

Артикульный номер: 7424360



Применяется в качестве опоры и уплотнителя на стыках крышек при ширине канала 400, 500 или 600 мм. По центру можно установить регулирующую по высоте опору (количество опор зависит от ширины канала).




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7424360
Тип	DSU2 400
Обозначение 1	Траверса для крышки
Обозначение 2	для ОКА-G
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	28,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7442 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	400 мм
Размер A	400 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Минимальная высота стяжки	40
Средняя поддержка	нет
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет