

Технический паспорт

Опора крышки для канала шириной 400, 500 и 600 мм

Артикульный номер: 7424364



Применяется в качестве опоры и уплотнителя на стыках крышек при ширине канала 400, 500 или 600 мм. По центру можно установить регулирующую по высоте опору.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7424364
Тип	DSU2 600
Обозначение 1	Траверса для крышки
Обозначение 2	для ОКА-G
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,05 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,1158 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Размер A	600 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Минимальная высота стяжки	40
Средняя поддержка	нет
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет