
# Технический паспорт

## Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD250-3/4

## Артикульный номер: 7400589



Заглушка для влагозащищенного безрамочного торцевого закрытия подпольных протяжных и ответвительных коробок UZD250-3/4.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7400589 |
| Тип | DUF 250-2 |
| Обозначение 1 | Крышка лючка |
| Обозначение 2 | для монт. основания UZD250-2/3 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 282x282x4 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 250 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 6,3332 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD250-3/4

## Артикульный номер: 7400589

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 282 мм |
| Ширина | 282 мм |
| Высота | 4 мм |
| Размер A | 282 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Крышка с монтажным отверстием | да |
| Уборка пола | влажный |
| Возможность монтажа уплотнения | да |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | нет |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | да |
| Прочность материала | 4 мм |
| Монтажное отверстие | без |
| Номинальный размер лючка | 250 мм |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | нет |