
Технический паспорт

Монтажная крышка для UZD250-3/4

Артикульный номер: 7400613



Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7400613
Тип	DUF 250-3DAT
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	для UZD250-3/4
Производитель	OBO
Размер	282x282x4
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	240 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	6,8962 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Монтажная крышка для UZD250-3/4

Артикульный номер: 7400613

Размеры



Длина	282 мм
Ширина	282 мм
Высота	4 мм
Размер a	100 мм
Размер A	282 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	да
Уборка пола	влажный
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	квадратные
Номинальный размер лючка	250 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет