
Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES2
Артикульный номер: 7400455



Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера 2. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом


Исходные данные

Артикульный номер	7400455
Тип	DUG 250-3 2
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	250-2/3 для GES2
Производитель	OBO
Размер	282x282x4
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	180 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,6054 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES2
Артикульный номер: 7400455

Размеры



Длина	282 мм
Ширина	282 мм
Высота	4 мм
Размер a	105 мм
Размер A	282 мм
Размер b	181 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	прямоугольной формы
Номинальный размер лючка	250 мм
Номинальный размер монтажных элементов	2
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет