
# Технический паспорт

## Усиленная монтажная крышка для UZD250, номинальный размер 4
## Артикульный номер: 7401404



Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD250 подходит для установки квадратной кассеты для больших нагрузок номинального размера 4. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.

Нивелирующие элементы необходимо заказывать отдельно.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом


### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7401404 |
| Тип | DUG 250 4SL |
| Обозначение 1 | Усиленная монтажная крышка |
| Обозначение 2 | 250 номинальный размер 4 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 282x282x59 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 146,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 7,8481 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Усиленная монтажная крышка для UZD250, номинальный размер 4
## Артикульный номер: 7401404

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 282 мм |
| Ширина | 282 мм |
| Размер a | 201 мм |
| Размер A | 282 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Крышка с монтажным отверстием | нет |
| Уборка пола | сухой |
| Возможность монтажа уплотнения | нет |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | нет |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | да |
| Прочность материала | 4 мм |
| Монтажное отверстие | квадратные |
| Номинальный размер лючка | 250 мм |
| Номинальный размер монтажных элементов | 4 |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | да |