
Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6
Артикульный номер: 7400509



Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD350-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера 6. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом


Исходные данные

Артикульный номер	7400509
Тип	DUG 350-3 6
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	350-2/3 для GES6
Производитель	OBO
Размер	383x383x4
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	290 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,2092 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6
Артикульный номер: 7400509

Размеры



Длина	383 мм
Ширина	383 мм
Высота	4 мм
Размер a	201 мм
Размер A	383 мм
Размер b	253 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	350 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	прямоугольной формы
Номинальный размер лючка	350 мм
Номинальный размер монтажных элементов	6
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет