# Технический паспорт

## Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7
## Артикульный номер: 7400533



Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD350-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера R7. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

| | |
|---|---|
| St | Сталь |
| FS | оцинкован конвейерным методом |


### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7400533 |
| Тип | DUG 350-3 R7 |
| Обозначение 1 | Монтажная крышка |
| Обозначение 2 | 350-2/3 для R7 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 383x383x4 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 260 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 11,2021 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7
## Артикульный номер: 7400533

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 383 мм |
| Ширина | 383 мм |
| Высота | 4 мм |
| Размер A | 383 мм |
| Диаметр d | 275 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Крышка с монтажным отверстием | нет |
| Уборка пола | сухой |
| Возможность монтажа уплотнения | нет |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | нет |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | да |
| Ширина короба макс. | 350 мм |
| Ширина короба мин. | 190 мм |
| Прочность материала | 4 мм |
| Монтажное отверстие | круглой формы |
| Номинальный размер лючка | 350 мм |
| Номинальный размер монтажных элементов | R7 |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | нет |