
Технический паспорт

Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер 9
Артикульный номер: 7401410

Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD350 подходит для установки квадратной кассеты для больших нагрузок номинального размера 9. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом


Исходные данные

Артикульный номер	7401410
Тип	DUG 350 9SL
Обозначение 1	Усиленная монтажная крышка
Обозначение 2	350 номинальный размер 9
Производитель	OBO
Размер	382x382x59
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	294,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	15,7562 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер 9
Артикульный номер: 7401410

Размеры



Длина	383 мм
Ширина	383 мм
Размер a	244 мм
Размер A	383 мм

Технические характеристики

Уборка пола	сухой
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	квадратные
Номинальный размер лючка	350 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	да