
# Технический паспорт

## Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R4
## Артикульный номер: 7401412

Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD350 подходит для установки круглой кассеты для больших нагрузок номинального размера R4. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом


### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7401412 |
| Тип | DUG 350 R4SL |
| Обозначение 1 | Усиленная монтажная крышка |
| Обозначение 2 | 350 номинальный размер R4 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 382x382x59 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 370,4 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 15,7186 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R4
## Артикульный номер: 7401412

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 383 мм |
| Ширина | 383 мм |
| Размер A | 383 мм |
| Диаметр d | 215 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Крышка с монтажным отверстием | нет |
| Уборка пола | сухой |
| Возможность монтажа уплотнения | нет |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | нет |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | да |
| Прочность материала | 4 мм |
| Монтажное отверстие | круглой формы |
| Номинальный размер лючка | 350 мм |
| Номинальный размер монтажных элементов | R4 |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | да |