Технический паспорт

Заглушка для монтажного основания UZD250-3/4

Артикульный номер: 7400573



Заглушка для безрамочного торцевого закрытия подпольных протяжных и ответвительных коробок UZD250-3/4.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7400573
Тип	DU 250-2
Обозначение 1	Крышка лючка
Обозначение 2	для UZD250-2/3
Производитель	OBO
Размер	282x282x4
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	250 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,6588 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Заглушка для монтажного основания UZD250-3/4

Артикульный номер: 7400573

Размеры



Длина	282 мм
Ширина	282 мм
Высота	4 мм
Размер A	282 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	без
Номинальный размер лючка	250 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет