
Технический паспорт

Заглушка для монтажного основания UZD250

Артикульный номер: 7400577



Заглушка для безрамочного торцевого закрытия подпольных протяжных и ответвительных коробок UZD350-3/4.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7400577
Тип	DU 350-2
Обозначение 1	Крышка лючка
Обозначение 2	для UZD350-2/3
Производитель	OBO
Размер	383x383x4
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	440 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,2014 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Заглушка для монтажного основания UZD250

Артикульный номер: 7400577

Размеры



Длина	383 мм
Ширина	383 мм
Размер A	383 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	без
Номинальный размер лючка	350 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет