

Технический паспорт

Гибкий канал

Артикульный номер: 6154930



Гибкий канал надежно и безопасно подводит кабель к рабочему столу. Он соединяет настольный бокс с плинтусным кабельным коробом или напольным боксом. Размеры гибкого канала: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота - 20 мм.

Канал состоит из 2 секций следующей вместимости:

2 провода диаметром 8,5 мм или 3 провода диаметром 7,5 мм или


4 провода диаметром 7,0 мм или 5 проводов диаметром 6,0 мм.



Исходные данные

Артикульный номер	6154930
Тип	FLK-2K SWGR
Обозначение 1	Гибкий канал
Производитель	OBO
Размер	1000mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Метр
Масса	28,8 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры



Длина	1 000 мм
-------	----------