Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2
Артикульный номер: 6406138

Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой.

CE

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6406138
Тип	FRSB 6x12 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x12
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,83 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0401 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2
Артикульный номер: 6406138

Размеры



Длина	12 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	12 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10