

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160
Артикульный номер: 6116261



Регулируемый внешний угол для изменения направления
тройного кабельного короба Rapid 45. Угол монтажа варьируется в
диапазоне 70-130°.
Fittings can be adjusted through 70–130°.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6116261
Тип	ГЕК-КА53160-3
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	регулируемый
Производитель	OBO
Размер	53x160
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4811 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160
Артикульный номер: 6116261



Размеры

Длина	125,4 мм
Ширина	169,2 мм
Высота	53 мм



Технические характеристики

Количество крышек	3
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	45 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	130 мм
Угловой диапазон мин.	70 мм