

Технический паспорт

Резервуар прибора GESR9 с ручьяткой

Артикульный номер: 7405532



Резервуар прибора с ручьяткой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7405532
Тип	GESR9 U 9011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	Ø324x61
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	232 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Резервуар прибора GESR9 с рукояткой

Артикульный номер: 7405532



Размеры



Длина	324 мм
Ширина	324 мм
Высота	62 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Высота пола мин.	73 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
С выемкой напольного покрытия	да
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08

Технический паспорт

Резервуар прибора GESR9 с рукояткой

Артикульный номер: 7405532



Технические характеристики

Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	MT4 / GB3
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	5 мм