

# Технический паспорт

Глухой электромонтажный лючок без углубления для вставки фрагмента напольного покрытия, GES R2  
Артикульный номер: 7405086



Глухой электромонтажный лючок без углубления для вставки фрагмента напольного покрытия, GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2.

Для монтажа в напольных покрытиях с сухим типом уборки.



PA полиамид

## Исходные данные

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Артикульный номер           | 7405086        |
| Тип                         | GES R2B 7011   |
| Обозначение 1               | Крышка лючка   |
| Обозначение 2               | глухой         |
| Производитель               | OBO            |
| Размер                      | 140x140x40     |
| Цвет                        | серый RAL 7011 |
| Материал                    | Полиамид       |
| Минимальная единица продажи | 1              |
| Единица расхода             | Шт.            |
| Масса                       | 8,15 кг        |
| Единица веса                | кг/100 шт.     |

# Технический паспорт

Глухой электромонтажный лючок без углубления для вставки фрагмента напольного покрытия, GES R2

Артикульный номер: 7405086



## Технические характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Исполнение                                     | круглой формы         |
| Конструкция кабельного вывода                  | Без кабельного вывода |
| Защитная рамка напольного покрытия             | да                    |
| Уборка пола                                    | сухой                 |
| Подходит для монтажа в двойных полах           | да                    |
| Подходит для монтажа в пустотных полах         | да                    |
| Подходит для полов с влажным типом уборки      | нет                   |
| Подходит для канала, прокладываемого под полом | нет                   |
| С выемкой напольного покрытия                  | нет                   |
| Нормы                                          | EN 50085-2-2          |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии      | IP40                  |
| Коэффициент прочности                          | IK10                  |
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность   | до 500 Н              |
| Zulassungen                                    | VDE                   |
| Механизм открывания                            | Инструмент            |