

Технический паспорт

Лючок с откидной крышкой и выпуском для кабеля,
GES R2

Артикульный номер: 7405084



Лючок с откидной крышкой и выпуском кабеля для напольной розетки GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2.

Для монтажа в напольных покрытиях с сухим типом уборки.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7405084
Тип	GES R2 9011
Обозначение 1	Напольная розетка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Производитель	OBO
Размер	140x140x40
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	8,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок с откидной крышкой и выпуском для кабеля,
GES R2

Артикульный номер: 7405084



Технические характеристики

Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
С выемкой напольного покрытия	нет
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 500 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Инструмент