

Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, ширина канала 130, высота канала 70

Артикульный номер: 6274504



Короб для монтажа электроустановочных изделий GK из поливинилхлорида без свинца предназначен для прямого настенного монтажа или монтажа на настенных консолях. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб GK для монтажа электроустановочных изделий из пластмассы имеет на дне С-образный профиль для установки разделительной перегородки из пластика. В монтажных коробках серии 71GD могут устанавливаться различные механизмы (розетки, выключатели и т.д.), а также изделия серии Modul 45. Системное отверстие составляет 76,5 мм. С одной стороны секции кабельного короба установлены 2 муфты. Крышку необходимо заказывать отдельно.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274504
Тип	GK-70130SW
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	2000x130x70
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	151 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,0559 кг CO ₂ e / 1 Метр

Размеры

Длина	2 000 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, ширина канала 130, высота канала 70

Артикульный номер: 6274504



Технические характеристики

Количество крышек	1
Количество вставных перегородок	1
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	Сквозной С-образный профиль
Прямоугольная конструкция	да
Перфорация основания	с перфорацией дна
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	да
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Полезное поперечное сечение	7600 мм ²
Крышка входит в комплект поставки	нет
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Защитная плёнка	да
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-5 С