Технический паспорт

Торцевая заглушка, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Артикульный номер: 6274573



Торцевая заглушка для закрытия каналов для монтажа электроустановочных изделий.

PC/ ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6274573
Тип	GK-E70130SW
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	70x130
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,574 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4324 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	29 мм
Ширина	135 мм
Высота	73 мм

Технический паспорт

Торцевая заглушка, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Артикульный номер: 6274573

Технические характеристики

Исполнение	Симметрично
Вид крепления	навинчиваемый
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Подходит для	Слева/справа
Не содержит галогенов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Маскировка разреза	да
Защитная плёнка	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C