Технический паспорт

Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, тип GK-53100
Артикульный номер: 6113093



Крышка плоского угла для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.

PC/ ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6113093
Тип	GK-FH53100SW
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	Фасонная деталь крышки
Производитель	OBO
Размер	142x142x56
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	10,911 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,6025 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	142 мм
Ширина	107 мм
Высота	55,5 мм

Технический паспорт

Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, тип GK-53100
Артикульный номер: 6113093

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина верхних крышек	0 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Защитная плёнка	нет
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм